

Digitaluhren Krankenhaus

Digitaluhren Krankenhaus

Style OP 5S

Beschreibung :

- ▶ Innenuhr mit Leuchtdiodenanzeige.
- ▶ Für Operationsräume in Krankenhäusern.
- ▶ Anzeige: Stunden - Minuten - Sekunden oder Stoppuhranzeige.
- ▶ Ziffernhöhe: 5 cm und Ablesbarkeit bis zu 20M.
- ▶ Diodenfarbe : rot und grün.
- ▶ Rostfreie Gehäuse für die Uhr und Fernbedienung.
- ▶ Nebenuhr- Ausführungen: NTP; mit 24V Minutenimpulsen; mit codierter Zeit AFNOR.


Beschreibung :

- ▶ Rostfreies Gehäuse (IP54, IK03), mit Frontscheibe aus Mineralglas.
- ▶ Wandeinbaubefestigung mit 4 Löchern Ø4 mm (Schrauben nicht geliefert).
- ▶ 4 mögliche Helligkeitseinstellungen.
- ▶ Ablesewinkel: 120°.
- ▶ Geräuschloser Betrieb.
- ▶ 2 Tasten zur Einstellung und Programmierung.
- ▶ 7-Segment Ziffern mit 3 Dioden.
- ▶ Stromverbrauch: 55 mA.
- ▶ Betriebstemperatur: von -5 bis zu 50°C.
- ▶ Gewicht: 3 Kg.
- ▶ Versorgung 230V ±10%, 50/60 Hz oder PoE (Power over Ethernet) für die NTP Nebenuhr.
- ▶ Elektrische Sicherheit: Klasse 2.
- ▶ NTP Ausführung: PoE Versorgung (Power over Ethernet), Klasse 0, Maximum 6W.
- ▶ NTP Synchronisation: nur Multicast.



Fernsteuerung:

- ▶ Stoppuhrbetrieb Stunden – Minuten – Sekunden von 0 bis 23 : 59 : 59.
- ▶ Einbaumontage (Schrauben nicht geliefert).
- ▶ Wasserdichte Fernsteuerung mit eingebauten Drucktasten für eine einfache Säuberung.
 - Zeitanzeige-Modus-Taste mit Kontrolleuchte.
 - Stoppuhranzeige-Modus-Taste mit Kontrolleuchte.
 - Start/Stop Taste: laufender Druck für Ein/Aus der Stoppuhr.
 - Reset Taste: Neustarten der Stoppuhr im Stop-Modus.
- ▶ Verbindung an der Uhr durch 2 Paar Kabel 0.5mm (Maximale Länge: 20M).
- ▶ Versorgung durch die Uhr.
- ▶ Die Fernsteuerung kann bis zu 10 Uhren kontrollieren.
- ▶ Betriebstemperatur: 0 bis zu 50°C.
- ▶ Schutzart: Frontseite IP55.
- ▶ Gewicht: 255g.



Normen:


- ▶ NF EN50081-1
- ▶ NF EN50082-1
- ▶ NF EN60950

STYLE OP 5S Hinweis:

- | | | |
|---|--------|--------|
| | Rot | grün |
| ▶ Style OP 5S autonomer Quarzbatterieantrieb/Nebenuhr mit Minutenimpulsen | 936211 | |
| ▶ Style OP 5S autonomer Quarzbatterieantrieb /Nebenuhr Minutenimpuls ohne Bedienpult | 936231 | |
| ▶ Style OP 5S Nebenuhr zum Empfang von codierten Zeitinformationen IRIG B / AFNOR | 936221 | 936222 |
| ▶ Style OP 5S Nebenuhr zum Empfang von codierten Zeitinformationen IRIG B / AFNOR ohne Bedienpult | 936241 | |
| ▶ Style OP 5S NTP PoE Nebenuhr | 9362A1 | 9362A2 |
| ▶ Style OP 5S NTP PoE Nebenuhr ohne Bedienpult | 9362B1 | |



Abmessungen der Fernsteuerung :



Abmessungen der Uhr :

